





Hythane - Nutringe S605

STANGENDICHTUNG



EINSATZBEDINGUNGEN

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK			
v max.	Temperaturbereich	Temperaturbereich	
m/s	-45 °C bis +80 °C	-45 °C bis +110 °C	
1,0	280 bar	250 bar	
0,5	400 bar	350 bar	

MAX. DICHTSPALT F*				
Druck	bar	160	250	400
Max. Spalt	mm	0,60	0,50	0,40

* Die angegebenen Werte „F“ sind Maximalwerte und unverbindliche Empfehlungen. Mittenversatz bzw. Möglichkeit von einseitig anliegender Stange beachten! Bei Konstruktionen mit Führungsrings ist meist ein größerer Spalt zwischen Stange und Gehäuse als in obiger Tabelle angegeben erforderlich. Dies ist abhängig von den übrigen Einsatzbedingungen oftmals trotzdem zulässig, kann aber u. U. auch andere Dichtungswerkstoffe oder Dichtungstypen mit Backringen erfordern. Bitte fragen Sie unsere Anwendungstechniker.

EINBAUMASSE

TOLERANZEN FÜR EINBAURÄUME	
Ø d ₁	f9
Ø D ₁	Js11
L ₁	+0,25 -0

RAUTIEFEN			
		Ra µm	Rt µm
Gleitflächen	Ø d ₁	0,1 - 0,4	4 max.
Statische Flächen	Ø D ₁	1,6 max.	10 max.
Stirnflächen	L ₁	3,2 max.	16 max.

EINBAUSCHRÄGEN UND RADIIEN							
Profilbreite	S	4	5	7,5	10	12,5	15
Min. Schräge	C	3	3,5	5	6,5	7	8
Max. Radius	r ₁	0,2	0,4	0,8	0,8	1,2	1,6
Max. Radius	r ₂	0,4	0,8	1,2	1,2	1,6	2,4

VORTEILE

- ausgezeichnete dynamische und statische Dichtheit
- niedrige Gleitreibung
- einfache Montage
- hervorragende Verschleißfestigkeit
- sichere Funktion

BESCHREIBUNG

S605-Nutringe wurden für leichten und mittelschweren Einsatz als Stangendichtung entwickelt. Sie haben Übermaß am Außendurchmesser, um einen festen Sitz in der Nut zu sichern. Durch die hohe Anpreßkraft der asymmetrischen, dynamischen Dichtlippe sowie durch die zweite Dichtkante erreicht man längere Lebensdauer und geringe Reibung bei absoluter Dichtheit. Selbst bei geringen Drücken, niedrigen Temperaturen und seitlichen Auslenkungen der Stange durch hohe Querkräfte erreichen Sie mit S605 ausgezeichnetes Dichtverhalten.

WERKSTOFF

Hythane 181® ist ein hochverschleißfestes, flexibles und thermisch hoch belastbares Spezial-Polyurethan.

Es zeichnet sich aus durch:

- extrem gute Abriebfestigkeit
- sehr niedrigen Druckverformungsrest
- hohe (Kälte-)Flexibilität und
- große Elastizität über einen weiten Temperaturbereich

MAXIMALER EINSATZBEREICH

Temperaturbereich *	-45 bis + 110°C
Druck	bis 600 bar
Gleitgeschwindigkeit	bis 1 m/s

Diese drei Werte hängen unmittelbar voneinander ab. Die Zusammenhänge sind in nebenstehenden Tabellen dargestellt.

MEDIEN

Die Werkstoffqualität Hythane 181® ist geeignet für Luft und Medien auf Mineralölbasis. Kurzzeitig können bei Bauform S605 Tieftemperaturen bis -56 °C zugelassen werden.

In Wasser und Wasser-Öl-Gemischen (HFA, HFB) ist die maximale Einsatztemperatur auf +60 °C eingeschränkt. Beständigkeit und Temperatureinsatzbereich für HFC,- HFD- und andere Druckflüssigkeiten müssen im Einzelfall geprüft werden.

Andere Werkstoffe für den Einsatzbereich von -60 °C bis +200 °C stehen in unserer HSC-Fertigung kurzfristig zur Verfügung. Fragen Sie unsere Techniker.



Hythane - Nutringe S605

STANGENDICHTUNG



Vorzugsgrößen (in der Tabelle grau hinterlegt und laufend am Lager bevorratet)
Die anderen Dimensionen sind in der Regel ebenfalls prompt lieferbar.
Für diese Größen sind Formen vorhanden. Verfügbarkeit auf Anfrage

Die gekennzeichneten Einbauräume entsprechen der ISO-Norm 5597.


MONTAGE

Die meisten Hythane-Nutringe S605 lassen sich von Hand, abhängig von Durchmesser und Profilquerschnitt (Radialmaß „S“ / Nutringhöhe „H“), in geschlossene Nuten einschnappen.

Die mit * gekennzeichneten Größen erfordern je nach Lage der Nut in der Stangenbuchse geeignete Montagehilfsmittel oder aber axial offene Einbauräume.

BESTELLBEISPIEL

Hythane-Nutring
S605 – 20 x 28 x 6,3



Der Formenpark wird ständig erweitert. Wenn Sie Ihre Abmessung hier nicht finden, fragen Sie diese bitte an.

Bemerkung	Ød ₁ f9	ØD ₁ Js11	L ₁ +0,25	H	S	Art.Nr.
*	6	15	8	7,3	4,5	4790600
*	6	16	8	7	5	4580600
*	8	18	8	7	5	4580500
*	10	15	4	3,5	2,5	4402300
# *	12	18	4,5	4	3	4578000
*	12	19	5	4,5	3,5	4341600
* ISO	12	20	6,3	5,7	4	4310900
*	12	22	9	7,7	5	4315000
*	13	20	5	4,5	3,5	4351600
*	14	21	5,6	5	3,5	4710100
* ISO	14	22	6,3	5,7	4	4311000
* ISO	14	24	8	7,3	5	4310000
*	15	22	6,3	5,7	3,5	4762200
# *	15,37	25,48	7,4	6,35	5,055	4333800
	16	22	5	4,5	3	4341700
*	16	22	6	5	3	4314100
* ISO	16	24	6,3	5,8	4	4295200
* ISO	16	26	8	7,7	5	4311100
	18	24	5	4,4	3	4712000
	18	25	6	5	3,5	4314200
* ISO	18	26	6,3	5,7	4	4311200
* ISO	18	28	8	7,7	5	4305100
	20	25	3,5	3,2	2,5	4332100
#	20	26	5,5	5	3	4315100
ISO	20	28	6,3	5,7	4	4362100
*	20	30	7	6	5	4611200
*	20	30	11	10	5	4310300
*	20	32	7	6,3	6	4472500
ISO	22	30	6,3	5,7	4	4305300
*	22	30	8	7,3	4	4356800
* ISO	22	32	8	7,3	5	4310800
*	22	32	11	10	5	4311300
ISO	25	33	6,3	5,7	4	4305400
*	25	33	11	10	4	4315200
ISO	25	35	8	7,2	5	4512000
*	25	35	11	10	5	4310500
*	25	37	11	10	6	4379900
*	25	40	11	10	7,5	4322900
	26	36	8	7	5	4459400
#	28	36	6,3	5,7	4	4703000
ISO	28	38	8	7,3	5	4305500
* ISO	28	43	12,5	11,4	7,5	4399000
	30	38	6,3	5,7	4	4704500
	30	40	7	6	5	4610200
# *	30	40	9,5	8,5	5	4826100
*	30	40	11	10	5	4304600
*	30	42	12	10,9	6	4383100
# *	30	45	10	9	7,5	4618900
*	30	50	11	10	10	4328500
	32	40	9	7,7	4	4315300
	32	41,53	8,9	7,9	4,765	4334100
ISO	32	42	6,3	5,7	5	4360100



Hythane - Nutringe S605



STANGENDICHTUNG

Vorzugsgrößen

(in der Tabelle grau hinterlegt und laufend am Lager bevorratet)

Die anderen Dimensionen sind in der Regel ebenfalls prompt lieferbar.

Für diese Größen sind Formen vorhanden. Verfügbarkeit auf Anfrage

Die gekennzeichneten Einbauräume entsprechen der ISO-Norm 5597.


MONTAGE

Die meisten Hythane-Nutringe S605 lassen sich von Hand, abhängig von Durchmesser und Profilquerschnitt (Radialmaß „s“ / Nutringhöhe „H“), in geschlossene Nuten einschnappen.

Die mit * gekennzeichneten Größen erfordern je nach Lage der Nut in der Stangenbuchse geeignete Montagehilfsmittel oder aber axial offene Einbauräume.

BESTELLBEISPIEL

Hythane-Nutring
S605 – 50 x 60 x 8



Der Formenpark wird ständig erweitert. Wenn Sie Ihre Abmessung hier nicht finden, fragen Sie diese bitte an.

Bemerkung	Ød ₁ f9	ØD ₁ Js11	L ₁ +0,25	H	S	Art.Nr.
ISO	32	42	8	7,3	5	4374200
*	32	42	11	10	5	4305600
*	32	45	11	10	6,5	4597700
*	32	47	10	9,1	7,5	4329600
*	32	48	11	10	8	4492500
#	35	43	6,3	5,7	4	4703200
	35	43	9	8,2	4	4309000
	35	45	7	6	5	4611500
	35	45	8	7	5	4619200
	35	45	9	7,7	5	4314300
*	35	45	11	10	5	4305700
*	35	50	11	10	7,5	4322500
	36	44	7,5	6,4	4	4373900
	36	44	9	8,2	4	4395000
ISO	36	46	6,3	5,7	5	4372100
ISO	36	46	8	7,3	5	4304900
	36	46	11	10	5	4305000
*	36	51	11	10	7,5	4771600
	38	48	11	10	5	4515500
*	38	50	11	10	6	4586300
	38,1	47,63	7	6,35	4,765	4322100
#	40	48	6,3	5,7	4	4703300
#	40	48	9	8,2	4	4396800
	40	49,52	10,5	9,5	4,5	4334200
ISO	40	50	8	7,3	5	4311600
	40	50	11	10	5	4293800
*	40	52	12	10,9	6	4381800
*	40	55	11	10	7,5	4328300
	42	50	6,3	5,7	4	4744400
	42	50	8	7,5	4	4373800
	42	52	7	6	5	4618100
	42	52	11	10	5	4338200
	45	53	9	8,1	4	4402900
#	45	53	13	11,8	4	4315600
ISO	45	55	6,3	5,6	5	4479700
ISO	45	55	8	7,3	5	4305900
	45	55	11	10	5	4302600
	45	57,7	10,5	9,5	6,35	4322800
*	45	60	11	10	7,5	4315400
*	45	65	11	10	10	4315500
	48	60	11	10	6	4432600
#	50	57	10	9	3,5	4538600
ISO	50	60	8	7,3	5	4306000
	50	60	11	10	5	4304500
*	50	60	13	11,8	5	4314400
	50	62,7	10,5	9,5	6,35	4334400
	50	63	11	10	6,5	4804400
	50	65	10,5	9,5	7,5	4344000
	50	65	12	10,9	7,5	4291700
*	50	65	16	14,5	7,5	4381900
*	50	70	13	12	10	4612000
#	55	65	8	7,3	5	4703500



Hythane - Nutringe S605

STANGENDICHTUNG



Vorzugsgrößen

(in der Tabelle grau hinterlegt und laufend am Lager bevorratet)

Die anderen Dimensionen sind in der Regel ebenfalls prompt lieferbar.

Für diese Größen sind Formen vorhanden. Verfügbarkeit auf Anfrage

Die gekennzeichneten Einbauräume entsprechen der ISO-Norm 5597.


MONTAGE

Die meisten Hythane-Nutringe S605 lassen sich von Hand, abhängig von Durchmesser und Profilquerschnitt (Radialmaß „s“ / Nutringhöhe „H“), in geschlossene Nuten einschnappen.

Die mit * gekennzeichneten Größen erfordern je nach Lage der Nut in der Stangenbuchse geeignete Montagehilfsmittel oder aber axial offene Einbauräume.

BESTELLBEISPIEL

Hythane-Nutring
S605 – 65 x 77 x 9,6



Der Formenpark wird ständig erweitert. Wenn Sie Ihre Abmessung hier nicht finden, fragen Sie diese bitte an.

Bemerkung	Ød ₁ f9	ØD ₁ Js11	L ₁ +0,25	H	S	Art.Nr.
	55	65	9	8,2	5	4360400
	55	65	11	10	5	4306100
	55	65	13	11,8	5	4323400
#	55	68	11	10	6,5	4593800
*	55	70	10	9	7,5	4612100
*	55	70	13	11,8	7,5	4319200
*	55	75	13	12	10	4612200
	56	66	11	10	5	4311800
	56	71	11	10	7,5	4311900
ISO	56	71	12,5	11,4	7,5	4306200
#	60	70	8	7,3	5	4703600
	60	70	11	10	5	4310600
#	60	70	13	11,8	5	4306300
	60	72	11	10	6	4323500
	60	75	11	10	7,5	4378700
	60	75	12,5	11,8	7,5	4306400
# *	60	75	22,5	20,5	7,5	4391800
*	60	80	13	12	10	4612400
	63	73	7	6	5	4612500
	63	73	13	11,8	5	4312000
	63	78	11	10	7,5	4312100
ISO	63	78	12,5	11,4	7,5	4306500
	65	75	9	7,7	5	4314500
	65	75	13	11,8	5	4306600
	65	77	9,6	9	6	4703700
	65	77,7	10,5	9,5	6,35	4334500
	65	78	11	10	6,5	4616200
#	65	80	10	9	7,5	4612600
	65	80	13	11,8	7,5	4312200
*	65	85	13	12	10	4612700
	70	80	7	6	5	4615800
	70	80	13	11,8	5	4312300
	70	82	9,6	8,7	6	4494700
	70	82	11	10	6	4323600
	70	83	11	10	6,5	4616400
	70	85	11	10	7,5	4302700
ISO	70	85	12,5	11,4	7,5	4301200
# *	70	85	22,5	20,5	7,5	4401400
	70	90	13	12	10	4613000
	75	83	12,5	11,4	4	4706300
	75	85	13	11,8	5	4312400
	75	88	11	10	6,5	4616300
	75	90	10	9	7,5	4613100
	75	95	13	12	10	4613200
	78	86	10	9	4	4538700
	80	90	11	10	5	4390400
	80	90	13	11,8	5	4312500
	80	92	9,6	8,7	6	4494800
	80	93	11	10	6,5	4615200
ISO	80	95	12,5	11,8	7,5	4306700
	80	100	13	12	10	4613400
* ISO	80	100	16	14,5	10	4382800



Hythane - Nutringe S605



STANGENDICHTUNG

Vorzugsgrößen

(in der Tabelle grau hinterlegt und laufend am Lager bevorratet)

Die anderen Dimensionen sind in der Regel ebenfalls prompt lieferbar.

Für diese Größen sind Formen vorhanden. Verfügbarkeit auf Anfrage

Die gekennzeichneten Einbauräume entsprechen der ISO-Norm 5597.


MONTAGE

Die meisten Hythane-Nutringe S605 lassen sich von Hand, abhängig von Durchmesser und Profilquerschnitt (Radialmaß „s“ / Nutringhöhe „H“), in geschlossene Nuten einschnappen.

Die mit * gekennzeichneten Größen erfordern je nach Lage der Nut in der Stangenbuchse geeignete Montagehilfsmittel oder aber axial offene Einbauräume.

BESTELLBEISPIEL

Hythane-Nutring
S605 – 90 x 110 x 13



Der Formenpark wird ständig erweitert. Wenn Sie Ihre Abmessung hier nicht finden, fragen Sie diese bitte an.

Bemerkung	Ød ₁ f9	ØD ₁ Js11	L ₁ +0,25	H	S	Art.Nr.
*	80	110	18	16	15	4342900
	85	93	11	10	4	4392700
	85	100	11	10	7,5	4615300
	85	100	12,5	11,8	7,5	4306800
	85	105	13	12	10	4613500
ISO	90	100	7,5	6,8	5	4493500
	90	100	10	9	5	4366900
	90	100	13	11,8	5	4314600
	90	102	9,6	8,7	6	4333000
	90	105	11	10	7,5	4615400
ISO	90	105	12,5	11,4	7,5	4306900
	90	110	13	12	10	4613700
	95	110	10	9	7,5	4610700
	95	115	13	12	10	4613800
	96	104	12	10,9	4	4380300
	100	110	12	11	5	4461700
	100	115	10	9	7,5	4610800
	100	115	13	11,8	7,5	4312600
	100	120	13	11,8	10	4312700
ISO	100	120	16	14,5	10	4307000
	105	113	11	10	4	4392800
	105	115	14,5	13,2	5	4390500
#	105	120	11	10	7,5	4617200
	105	120	16	14,5	7,5	4379500
#	105	125	16	14,5	10	4617400
	108	123	12	10,9	7,5	4329100
	110	125	12	11	7,5	4537800
	110	125	16	14,5	7,5	4481600
	110	130	13	11,8	10	4312800
ISO	110	130	16	14,5	10	4307100
	110	135	16	14,5	12,5	4343000
	112	125	10	9	6,5	4610900
#	115	125	12	11	5	4619300
	115	130	16	14,5	7,5	4342600
#	120	128	12,5	11,4	4	4706500
	120	130	12	11	5	4461800
	120	135	10	9	7,5	4614000
	120	140	13	12	10	4614100
	120	140	16	14,5	10	4312900
	125	133	11	10	4	4392900
#	125	133	12,5	11,4	4	4748500
	125	140	10	9	7,5	4614200
	125	140	12	10,9	7,5	4766500
ISO	125	145	16	14,5	10	4307300
	125	150	14	12,5	12,5	4367000
	130	140	16	14,5	5	4390600
	130	145	10	9	7,5	4614400
	130	150	13	12	10	4614500
	130	150	16	14,5	10	4313000
	132,5	157,5	14,5	13,2	12,5	4329400
#	135	145	12	11	5	4619400
#	135	150	10	9	7,5	4618500

